

品番：EA765ME-166

品名：0.5mm シャープペンシル(ホワイト)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 550円(税抜)／605円(税込) | | |
| カタログ価格 | 550円(税抜)／605円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/02/21 20:17現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 1779ページ | | |



仕様

| | | | |
|------|-----------------------------|--------|------------|
| メーカー | 三菱鉛筆 (uni) | 型番 | M55591P.1 |
| 商品名 | アドバンス | ボディカラー | ホワイト |
| 機構 | ノック式、クルトガエンジン搭載、先端パイプスライド機構 | 全長×軸径 | 143×10.7mm |
| 厚さ | 14.6mm | 芯径 | 0.5mm |
| 重量 | 12.3g | 軸仕上 | PC樹脂+転写印刷 |
| 入数 | 1本 | | |

ダブルスピードクルトガエンジン搭載で2倍の速さで芯がトガります。

芯折れ防止機構で筆記を快適にサポート

硬度HBの芯が入っています。

書き続けても文字の濃さも太さも変わらないため、キレイな文字を書くことができます。

たくさん書いても文字が潰れず、ハッキリ書けます。

アドバンスなら均一な描線幅で、書き始めから濃い濃密な描線をキープします。

書き進めても芯先が均一に摩耗してキレイな円すい形に保たれます。
紙に接する部分が細いままキープできる為、細く濃い一定の濃密な線が続きます。

アドバンスは外観に置いても上質な仕上がりを追求し、輝度の高い光沢やパール表現により高級感を演出しました。

メッキ加工した金属製のクリップとノックカバーを搭載し耐久性や質感を向上させています。

キレイな文字が書ける秘密 ①Wスピードエンジン

Wスピードエンジンは20画で1回転するので、より早く更に細くキレイにトガります。

また、「偏減り」しやすい文字にも効果が大きく、長い文字でもキレイに均一な線が書けます。柔らかいシャープ替芯を使用しても細く一定の線幅が続きます。

キレイな文字が書ける秘密 ②金属パーツ

芯を回転させる機構をより安定させるために精緻に加工した金属部品を採用しています。

キレイな文字が書ける秘密 ③芯折れ防止機構

筆記時の芯折れを防ぐために、芯を先端から出さなくても筆記可能なスライドパイプを搭載しています。最適化した形状と加工により、筆記感を損なわず筆記可能です。1ノックで継続的に長く筆記できます。スライドパイプが短くなったら芯をくり出してご使用ください。

※「芯折れ防止」は芯が先端から出ていない状態に限り、効果を発揮します。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.