

品番：EA765ME-66B

品名：0.5mm シャープペンシル(水色/10本)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 1,000円(税抜) / 1,100円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 1,000円(税抜) / 1,100円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 2 (2026/03/28 06:17現在) |      |   |
| 商品入数    | 10                           | 販売単位 | 箱 |
| カタログページ | 1779ページ                      |      |   |



#### 仕様

|  |                                  |        |              |
|--|----------------------------------|--------|--------------|
| メーカー   | 三菱鉛筆 (uni)                       | 型番     | M5118W.8     |
| 商品名  | クリフター                            | ボディカラー | ホワイト/ブルー     |
| 機構   | ノック式、先端パイプスライド機構                 | 芯径     | 0.5mm        |
| 全長   | 147.0mm                          | 軸径     | φ11.5mm      |
| 厚さ   | 18.4mm                           | 重量     | 11.7g(1本あたり) |
| 軸仕上  | 軸:再生PC樹脂、ラバーグリップ付<br>クリップ:再生PC樹脂 | 入数     | 10本入り        |
| シャープ消しゴム付き   |                                  |        |              |
| 厚くてもしっかりはさめる支点スライドクリップ採用   |                                  |        |              |
| 「支点スライドクリップ」搭載で、手帳やノート・書類の束など厚いものでもびたっとホールドできるシャープです。  |                                  |        |              |
| 挟むものの厚みによって、クリップの支点部分がスライドすることで、挟んだものがクリップの奥まで入りクリップ全体で固定するため、安定した保持力を得ることができます。(もちろん薄いものでもしっかり挟むことができます。) |                                  |        |              |
| 厚さ5mmのものをクリップ奥まで挟むことができます。※当社で実施した「繰り返し挟みテスト」において、10万回挟んでもクリップが破損しないこと                                     |                                  |        |              |
| グリーン購入法適合品   |                                  |        |              |

代替品



品番 EA765ME-68B

コメント 初付・濃いブルー

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.