

品番：EA765MF-74

品名：0.7mm[2B]シャープペンシル替芯(40本)



販売価格	200円(税抜)／220円(税込)		
カタログ価格	200円(税抜)／220円(税込)		
在庫数	最新在庫: 34 (2026/03/31 04:33現在)		
商品入数	40	販売単位	個
カタログページ	1780ページ		



仕様

メーカー	三菱鉛筆(uni)	型番	ULS07402B
硬度	2B	芯径	0.7mm
芯長	60mm	パッケージサイズ	縦76×横20×厚さ7mm
重量	6.8g	入数	40本
くっきり濃いのに汚れにくい 独自成分配合により芯粉が紙面に高密着。くっきり濃い文字を書くことができ、かつ、こすれに強いいため筆記後のノートをキレイに保ちます。			
マーカーを引いても文字がにじみにくい 蛍光ペンなどのマーカーを引いても、芯粉の広がり抑制するので文字がにじみにくく紙面を汚しません。また、マーカーのペン先に付着する芯粉による汚れも軽減します。			
芯粉を紙面に密着させる「スマッジプルーフ製法」により、汚れを抑制しています。			
ナノダイヤ配合			
あえて中身を見せない不透明でマットな質感を採用し、芯径を問わず生活空間になじむオフホワイトを基調としたデザインのシンプルで飽きのこないケースです。 ケース中央には円形のくぼみがあることで視覚的なアクセントとなると同時に、スライドしてケースを開閉する際の指掛かりにもなります。			
機能的でスタイリッシュなスライド式ケースは、上下にスライドさせることで開閉します。 大きく開くためケースを逆さにせず芯を取り出せます。			

