

品番：EA765MG-131A

品名：0.7mm 2色ボールペン(黒・赤)



販売価格	250円(税抜) / 275円(税込)		
カタログ価格	250円(税抜) / 275円(税込)		
在庫数	最新在庫: 13 (2026/03/28 06:17現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1777ページ		



#### 仕様

メーカー	三菱鉛筆 (uni)	型番	SE2254.T
商品名	クリフター	インク色	黒・赤
機構	ノック式	全長×軸径	142×φ12mm
厚さ	18.8mm	ボール径	0.7mm
軸仕上	軸: 再生PC樹脂、ラバーグリップ付 クリップ: 再生PC樹脂	重量	12.5g
入数	1本		

#### 2色ボールペン

「支点スライドクリップ」搭載で、手帳やノート・書類の束など厚いものでもぴたっとホールドできるボールペンです。

挟むものの厚みによって、クリップの支点部分がスライドすることで、挟んだものがクリップの奥まで入りクリップ全体で固定するため、安定した保持力を得ることができます。  
(もちろん薄いものでもしっかり挟むことができます。)

厚さ5mmのものをクリップ奥まで挟むことができます。

※当社で実施した「繰り返し挟みテスト」において、10万回挟んでもクリップが破損しないことを実証しています。

グリーン購入法適合品

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.