

品番：EA765MG-131B

品名：0.7mm 2色ボールペン(黒・赤/10本)



販売価格	2,270円(税抜) / 2,497円(税込)		
カタログ価格	2,270円(税抜) / 2,497円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/03/28 06:29現在)		
商品入数	10	販売単位	箱
カタログページ	1777ページ		



仕様

メーカー	三菱鉛筆 (uni)	型番	SE2254.T
商品名	クリフター	インク色	黒・赤
機構	ノック式	全長×軸径	142×φ12mm
厚さ	18.8mm	ボール径	0.7mm
軸仕上	軸: 再生PC樹脂、ラバーグリップ付 クリップ: 再生PC樹脂	重量	12.5g
入数	10本		

2色ボールペン

「支点スライドクリップ」搭載で、手帳やノート・書類の束など厚いものでもぴたっとホールドできるボールペンです。

挟むものの厚みによって、クリップの支点部分がスライドすることで、挟んだものがクリップの奥まで入りクリップ全体で固定するため、安定した保持力を得ることができます。

(もちろん薄いものでもしっかり挟むことができます。)

厚さ5mmのものをクリップ奥まで挟むことができます。

※当社で実施した「繰り返し挟みテスト」において、10万回挟んでもクリップが破損しないことを実証しています。

グリーン購入法適合品

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.