

品番 : EA765MG-15

品名 : 0.7mm[黒]ボールペン(10本)



販売価格	920円(税抜)／1,012円(税込)		
カタログ価格	920円(税抜)／1,012円(税込)		
在庫数	最新在庫: 13 (2025/12/17 06:57現在)		
商品入数	10	販売単位	箱
カタログページ	1826ページ		



仕様

メーカー	三菱鉛筆(uni)	型番	SN10007.24
商品名	ベリー楽ノック	インク色	黒
機構	ノック式	全長	140mm
軸径	φ11.0mm	厚さ	16.0mm
ボール径	0.7mm	替芯	EA765MG-161(黒)、MG-162(赤)、(旧)MG-163(青)
軸仕上	軸:PC再生材樹脂 クリップ:ABS樹脂	チップ材質	ステンレス
重量	8.7g(1本あたり)	入数	10本入り

最適粘度のインクで書き味がなめらかで、ガリつきやボテが少ないボールペンです。

曲線フォルムとディンプル付で握りやすい、疲れづらい、滑らないグリップです。

グリーン購入法適合品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.