

品番：EA765MG-16B

品名：0.7mm[赤]ボールペン



販売価格	100円(税抜) / 110円(税込)		
カタログ価格	100円(税抜) / 110円(税込)		
在庫数	最新在庫: 15 (2026/06/30 18:11現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1777ページ		



仕様

メーカー	三菱鉛筆(uni)	型番	SN100071P.15
商品名	ベリー楽ロック	インク色	赤
機構	ロック式	全長	140mm
軸径	φ11.0mm	厚さ	16.0mm
ボール径	0.7mm	替芯	EA765MG-161(黒)、MG-162(赤)、(旧)MG-163(青)
軸仕上	軸:PC再生材樹脂 クリップ:ABS樹脂	チップ材質	ステンレス
重量	8.7g	入数	1本入り

最適粘度のインクで書き味がなめらかで、ガリつきやボテが少ないボールペンです。

曲線フォルムとディンプル付で握りやすい、疲れづらい、滑らないグリップです。

グリーン購入法適合品

代替品

品番	EA765MG-16
コメント	同 10本



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.