

品番：EA765MG-2

品名：0.7mm ボールペン・加圧式(黒/透明)


	販売価格	600円(税抜)／ 660円(税込)		
	カタログ価格	600円(税抜)／660円(税込)		
	在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/16 20:04現在)		
	商品入数	1	販売単位	個
	カタログページ	1827ページ		



仕様

メーカー	トンボ鉛筆	型番	BC-AP20
インク色	黒	ボール径	0.7mm
入数	1本	全長×軸径	122×14mm
ボディカラー	クリアー	材質	軸:PMMA樹脂、エラストマー クリップ:硬銅線(塗装:メッキ仕上げ) 0.7mmボール細字ステンレスチップ ブリスターパック入り
重量(g)	15		
油性			
エアプレスシステム搭載!かすれや途切れに強い加圧式ボールペン			
手袋をしていても滑りにくいラバーボディを採用			
ボディ表面を軟質樹脂(エラストマー)で仕上げ、濡れた手や手袋をしたままでもしっかりホールドします。			
ノック加圧機構で速書き、上向き書き、湿った紙への筆記でもインクがかすれずくっきり書けます。			
しなやかさと強靱さを兼ね備えた強力ワイヤークリップで大きく開きます。コピー用紙1枚から厚いものまでしっかり留まります。			
事務用ボールペン(標準150ミリ前後)より短いため、素早くノックでき、狭い場所や混みあった場所での筆記・速記に適します。			

代替品

	<p><b>品番</b>      EA765MG-1</p> <p><b>コメント</b>    色違い(クリア→ブラック)</p>
--	---

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号   06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.