

品番：EA765MG-2

品名：0.7mm ボールペン・加圧式(黒/透明)



販売価格	600円(税抜) / 660円(税込)		
カタログ価格	600円(税抜) / 660円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2025/07/05 07:48現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1827ページ		



仕様

メーカー	トンボ鉛筆	型番	BC-AP20
インク色	黒	ボール径	0.7mm
入数	1本	全長×軸径	122×14mm
ボディカラー	クリアー	材質	軸:PMMA樹脂、エラストマー クリップ:硬銅線(塗装:メッキ仕上げ) 0.7mmボール細字ステンレスチップ ブリスターパック入り
重量(g)	15		

油性

エアプレスシステム搭載!かすれや途切れに強い加圧式ボールペン

手袋をしていても滑りにくいラバーボディを採用

ボディ表面を軟質樹脂(エラストマー)で仕上げ、濡れた手や手袋をしたままでもしっかりホールドします。

ノック加圧機構で速書き、上向き書き、湿った紙への筆記でもインクがかすれずくっきり書けます。

しなやかさと強靭さを兼ね備えた強力ワイヤークリップで大きく開きます。コピー用紙1枚から厚いものまでしっかり留まります。

事務用ボールペン(標準150ミリ前後)より短いため、素早くノックでき、狭い場所や混みあった場所での筆記・速記に適します。

代替品



品番 EA765MG-1
コメント 色違い(クリア→ブラック)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.