


品番 : EA765MG-281

品名 : 0.5mm ボールペン(黒・ゲルインク・ノック式)



販売価格	100円(税抜)／110円(税込)		
カタログ価格	100円(税抜)／110円(税込)		
在庫数	最新在庫: 35 (2026/02/24 04:05現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1778ページ		



## 仕様

メーカー	三菱鉛筆(uni)	型番	UMN105EW.24
商品名	ユニボール シグノ	インク色	黒
機構	ノック式	全長	139.3mm
軸径	φ 10.6mm	厚さ	15.0mm
ボール径	0.5mm	重量	10.0g
軸仕上	軸:再生PC樹脂、ラバーグリップ付 グリップ:再生PC樹脂	入数	1本

顔料インクは耐水性・耐光性に優れているため、水にじまず、描線が色あせしにくく、いつまでも鮮やかな描線を残します。

ボールが回転することにより、ゲル状のインクが液状になるためなめらかに書けます。

紙に書いたインクは、ゲル状に戻ろうとするのでじみません。

【耐水性】顔料は水に溶けない物質のため、水にぬれても描線がなくなりません。

【耐光性】顔料は染料にくらべ紫外線などの刺激に強く、いつまでも色あせしにくい物質をもっています。

グリーン購入法適合品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目14番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

