



品番：EA765MG-281B

品名：0.5mm ボールペン(黒・ゲルインク・ノック式/10本)



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 910円(税抜) / 1,001円(税込) | | |
| カタログ価格 | 910円(税抜) / 1,001円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 10 (2026/06/30 05:40現在) | | |
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 箱 |
| カタログページ | 1778ページ | | |



仕様

| | | | |
|------|----------------------------------|------|--------------|
| メーカー | 三菱鉛筆 (uni) | 型番 | UMN105EW.24 |
| 商品名 | ユニボール シグノ | インク色 | 黒 |
| 機構 | ノック式 | 全長 | 139.3mm |
| 軸径 | φ 10.6mm | 厚さ | 15.0mm |
| ボール径 | 0.5mm | 重量 | 10.0g(1本あたり) |
| 軸仕上 | 軸:再生PC樹脂、ラバーグリップ付 グリップ:再生PC樹脂 | 入数 | 10本入り |

顔料インクは耐水性・耐光性に優れているため、水ににじまず、描線が色あせしにくく、いつまでも鮮やかな描線を残します。

ボールが回転することにより、ゲル状のインクが液状になるためなめらかに書けます。
紙に書いたインクは、ゲル状に戻ろうとするのににじみません。

【耐水性】顔料は水に溶けない物質のため、水にぬれても描線がなくなりません。

【耐光性】顔料は染料にくらべ紫外線などの刺激に強く、いつまでも色あせしにくい物質をもっています。

グリーン購入法適合品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

