品番: EA765MG-283B

品名: 0.5mm ボールペン(青・ゲルインク・ノック式/10本)



販売価格	920円(税抜)/1,012円(税込)					
カタログ価 格	920円(税抜)/1,012円(税込)					
在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/16 22:23現在)					
商品入数	10	販売単位	箱			
カタログページ	1827ページ					









仕様

メーカー	三菱鉛筆(uni)	型番	UMN105EW.33
商品名	ユニボール シグノ	インク色	青
機構	ノック式	全長	139.3mm
軸径	φ10.6mm	厚さ	15.0mm
ボール径	0.5mm	重量	10.0g(1本あたり)
軸仕上	軸:再生PC樹脂、ラバーグリップ付 グリップ:再生PC樹脂	入数	10本入り

顔料インクは耐水性・耐光性に優れているため、水ににじまず、描線が色あせしにくく、いつまでも鮮やかな描線を残します。

ボールが回転することにより、ゲル状のインクが液状になるためなめらかに書けます。紙に書いたインクは、ゲル状に戻ろうとするのでにじみません。

【耐水性】顔料は水に溶けない物質のため、水にぬれても描線がなくなりません。

【耐光性】顔料は染料にくらべ紫外線などの刺激に強く、いつまでも色あせしにくい物質をもっています。

グリーン購入法適合品

株式会社エスコ