

品番：EA765MG-356

品名：0.5/0.7mm シャープ・ボールペン(黒・赤/ブラック)



販売価格	800円(税抜) / 880円(税込)		
カタログ価格	800円(税抜) / 880円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 (2026/04/06 10:21現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1779ページ		



仕様

メーカー	三菱鉛筆 (uni)	型番	MSXE380007P24
商品名	ジェットストリーム	ボディカラー	ブラック
インク色	黒・赤・シャープペン	機構	ノック式
全長×軸径	147.6×12.2mm	厚さ	17.1mm
芯径	ボールペン:0.7mm シャープペン:0.5mm	重量	15.3g
軸仕上	口金・リング:真鍮+メッキ、ラバーグリップ 内筒:PP樹脂 後軸:ABS樹脂+塗装 クリップ:鋼材	入数	1本

ジェットストリーム

1本にボールペン2色(黒・赤)とシャープの機能が揃った多機能ボールペンです。

超・低摩擦ジェットストリームインク搭載

先軸内部を樹脂製にしたことで、外観の高級感を保ちながら軽量化し、軸の最適なウェイトバランスを実現しています。

「クセになる、なめらかな書き味。」を実現した、世界初の画期的な新開発インクを搭載し、既存の油性ボールペンと比較して、『JETSTREAM』は筆記速度に関わらず、低い筆記抵抗でなめらかな書き味を実現しました。

新しい色材と顔料を組み合わせることによって、従来のインクの約2倍の黒色密度を実現しました。(黒インク)

新開発のインクは紙にしみ込みやすく、乾きもかなりスピーディです。従来の油性インクにありがちな、描線にふれて手が汚れるといったストレスを軽減しました。

スプリングチップ&ツインボール機構を搭載。さらさらとした低粘度の新インクに対応するため、スプリングチップを内蔵。ペン先のボールを押しやることでインクの直流(ペン先からの漏れ出し)を防ぎました。

また、ツインボール機構の搭載により、インクの逆流(ペン先方向へ逆らってインクが流れる事)も防いでいます。

落ち着いたカラーリングの塗装を施し、オフィス・仕事先・プライベートなど様々なシーンにマッチするスタイリッシュなデザインです。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.