

品番：EA765MG-75

品名：0.5mm ボールペン・加圧式(黒)



販売価格	200円(税抜) / 220円(税込)		
カタログ価格	200円(税抜) / 220円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 (2024/11/01 07:58現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1843ページ		



#### 仕様

メーカー	三菱鉛筆 (uni)	型番	SN200PT051P24
インク色	黒	ボール径	0.5mm
入数	1本	全長×軸径	143.9×12.9mm
上向きでも書ける カレンダーや手帳など壁面で書く場合でも、インクが逆流することなく、筆記が可能です。			
氷点下でも書ける 氷点下になると通常のインクは粘度が高くなり書きにくくなってしまいが、加圧されることにより氷点下の環境でも書くことができます。			
スパイクボールが、さらに筆記を快適に ミクロの突起がインクを掻き出し、紙をがっちりグリップ。 ツルツルの紙面でもボールが滑らず、カラーコピーにも書きやすいです			
エコマーク取得商品			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.