




品番：EA765MG-83

品名：0.7mm ボールペン・加圧式(青)



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 200円(税抜) / 220円(税込) | | |
| カタログ価格 | 200円(税抜) / 220円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 24 (2026/06/30 05:22現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 1777ページ | | |



加圧式ボールペンは
専用インクを3000Paの圧縮空気が押し出すので、様々な状態で書くことができます。
*使用例：濡れた紙、上向き筆記、氷点下(約-20℃)での筆記など

仕様

| | | | |
|-------|-----------------|------|--------------|
| メーカー | 三菱鉛筆 (uni) | 型番 | SN200PT07.33 |
| 商品名 | パワータンク | 機構 | ノック式 |
| インク色 | 青 | ボール径 | 0.7mm |
| 全長×軸径 | 143.9×φ12.9mm | 厚さ | 15.2mm |
| 軸仕上 | 再生PC樹脂・ラバークリップ付 | 重量 | 12.8g(1本あたり) |
| 入数 | 1本 | | |

加圧ボールペン専用インクを圧縮空気で押し出すことで、トラブルの許されない筆記シーンをしっかりサポートします。

屋外や立ち仕事など、あらゆる場面で機能を発揮します。

カレンダーや手帳など壁面で上向きでも、インクが逆流することなく、筆記が可能です。

加圧されることにより氷点下の環境でも書くことができます。

濡れた紙にも筆記が可能です。

スパイクボールは、ミクロの突起がインクを掻き出し、紙をがっちりグリップし、ツルツルの紙面でもボールが滑らず、カラーコピーにも書きやすいです。

グリーン購入法適合品

エコマーク取得商品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.