

品番：EA765MH-41

品名：[ピノク/太・細] 蛍光ペン



販売価格	130円(税抜) / 143円(税込)		
カタログ価格	130円(税抜) / 143円(税込)		
在庫数	最新在庫: 11 (2026/04/06 00:13現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1780ページ		



仕様

メーカー	三菱鉛筆 (uni)	型番	PUS138T.13
商品名	プロパス・ウインドウ	インク色	ピンク
線幅	太: 4.0mm 細: 0.6mm	全長	138mm
軸径	φ 11mm	厚さ	15mm
材質	軸: PP樹脂 ペン芯: (太)PE樹脂、(細)PET繊維	重量	8.4g
入数	1本		

誰もが経験する蛍光ペンの不満を解決した、速乾性に優れた蛍光ペンです。

乾きが早くインクがしっかり定着し、紙や手を汚しません。

教科書のようなツヤのある紙でも手や紙を汚さずキレイにマーキングできます。

「Q-Dry(クイックドライ)インク」は、液体の乾きが速く、色材粒子はしっかり定着するため、インク乾燥時間を当社従来品の3分の1以下に短縮しています。

窓付きペン芯を採用し、ラインを引きながら下の文字が見えるため、はみださず、きれいにマーキングできます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

