

品番：EA765MH-45

品名：[スカイブルー/太・細] 蛍光ペン



販売価格	130円(税抜)／ 143円(税込)		
カタログ価格	130円(税抜)／143円(税込)		
在庫数	最新在庫: 59 (2025/09/08 04:27現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1830ページ		



仕様

メーカー	三菱鉛筆 (uni)	型番	PUS138T.48
商品名	プロパス・ウインドウ	インク色	スカイブルー
線幅	太:4.0mm 細:0.6mm	全長	138mm
軸径	φ 11mm	厚さ	15mm
材質	軸:PP樹脂 ペン芯:(太)PE樹脂、(細)PET繊維	重量	8.4g
入数	1本		
誰もが経験する蛍光ペンの不満を解決した、速乾性に優れた蛍光ペンです。			
乾きが早くインクがしっかり定着し、紙や手を汚しません。			
教科書のようなツヤのある紙でも手や紙を汚さずキレイにマーキングできます。			
「Q-Dry(クイックドライ)インク」は、液体の乾きが速く、色材粒子はしっかり定着するため、インク乾燥時間を当社従来品の3分の1以下に短縮しています。			
窓付きペン芯を採用し、ラインを引ながら下の文字が見えるため、はみださず、きれいにマーキングできます。			

