

品番：EA765MM-33

品名：[緑] 細・極細両用 油性マーカー(ルモカラー)



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 380円(税抜) / 418円(税込) | | |
| カタログ価格 | 380円(税抜) / 418円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 10 (2026/07/02 22:18現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 1783ページ | | |



仕様

| | | | |
|------|--------------------|------|---------------------------|
| メーカー | ステッドラー (STAEDTLER) | 型番 | 348-5 |
| 商品名 | ルモカラー デュオ | 線幅 | 1.5mm/0.6mm |
| 線幅記号 | M(細書き)/F(極細書き) | インク色 | 緑 |
| サイズ | 141×16×14mm | 材質 | 軸部、キャップ部:PP ペン芯:ポリエステル |
| 重量 | 11.4g | 入数 | 1本 |

細字・極細字両用 油性ペン

優れた定着性と耐光性。
CD-R・DVD・金属・ガラス・陶器・OHPフィルムなど様々なモノに書くことができます。

速乾性のインクを使用。多くの素材に素早く筆記することが可能です。

ドライセーフインク。ペン先に薄い皮膜を作り、2日間ペン先の乾燥を防ぎます。(ISO554)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.