

品番：EA765MM-9

品名：[緑] 超極細 油性マーカー(ルモカラー)



販売価格	350円(税抜) / 385円(税込)		
カタログ価格	350円(税抜) / 385円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2026/03/23 07:08現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1783ページ		



#### 仕様

メーカー	ステッドラー (STAEDTLER)	型番	313-5
商品名	ルモカラーペン	線幅	0.4~0.45mm
線幅記号	S(超極細書き)	インク色	緑
サイズ	141×9.8×12.8mm	材質	軸部、キャップ部:PP ペン芯:POM
重量	8g	入数	1本

超極細字 油性ペン

優れた定着性と耐光性。  
CD-R・DVD・金属・ガラス・陶器・OHPフィルムなど様々なモノに書くことができます。

ドライセーフインク。ペン先に薄い皮膜を作り、2日間ペン先の乾燥を防ぎます。(ISO554)

速乾性のインクを使用。多くの素材に素早く筆記することが可能です。

別売りの補充インク(EA765MM-24)は、ペン先を差し込むだけで簡単に補充ができます。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.