

品番：EA765MP-240

品名：[黒/細字] ペイントマーカー(10本)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 2,090円(税抜)／2,299円(税込)        |      |   |
| カタログ価格  | 2,090円(税抜)／2,299円(税込)        |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/03/25 18:00現在) |      |   |
| 商品入数    | 10                           | 販売単位 | 箱 |
| カタログページ | 1499ページ                      |      |   |

細字丸芯  
環境配慮と描線機能を両立

仕様

|                               |               |     |              |
|-------------------------------|---------------|-----|--------------|
| メーカー                          | 三菱鉛筆 (uni)    | 型番  | PXA210.24    |
| 商品名                           | アルコールペイントマーカー | 線幅  | 0.8～1.2mm    |
| インク色                          | 黒             | 主溶剤 | アルコール系       |
| 着色剤                           | 黒色染料          | 軸材質 | アルミ          |
| ペン芯材質                         | アクリル          | 軸径  | φ 14.5mm     |
| 全長                            | 131.2mm       | 重量  | 12.0g(1本あたり) |
| 入数                            | 10本入り         |     |              |
| 油性のアルコールペイントマーカーです。           |               |     |              |
| 細字                            |               |     |              |
| ノンキシレンのため安心・安全です。             |               |     |              |
| 速乾性はもちろん、固着性・耐熱性・耐水性にも優れています。 |               |     |              |
| 不透明油性インクで黒いものの上にも色鮮やかに書けます。   |               |     |              |
| 隠蔽性があります。                     |               |     |              |
|                               |               |     |              |

金属、ガラス、プラスチック、ゴム、木材などへの筆記が可能で、クッキリ書いてこすれにも強いです。

主溶剤からVOC13物質を削減しています。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.