

品番：EA765MP-501

品名：10本組[細字/中字] 油性ペイントマーカー



販売価格	2,260円(税抜) / 2,486円(税込)		
カタログ価格	2,260円(税抜) / 2,486円(税込)		
在庫数	最新在庫: 15 (2026/06/21 11:56現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ	1498ページ		



細字・中字丸芯

固着性・速乾性・発色性に優れた機能型です。

仕様

メーカー	三菱鉛筆 (uni)	型番	※ESCOオリジナルセット品
商品名	ペイントマーカー	線幅	細字: 0.8~1.2mm 中字: 2.2~2.8mm
インク色	細字: 赤、青、黄、白、桃 中字: 赤、青、黄、白、桃	主溶剤	キシレン
着色剤	白: 白顔料 その他: 白顔料+着色染料	軸材質	アルミ
ペン芯材質	スライバー(アクリル)	軸径	細字: φ 11.0mm 中字: φ 15.0mm
全長	細字: 133.0mm 中字: 142.0mm	重量	細字: 13g(1本あたり) 中字: 22.5g(1本あたり)
入数	10本組		

油性

細字・中字

不透明油性インクで黒いものの上にも色鮮やかに書けます。

隠蔽性があります。

金属、ガラス、プラスチック、ゴム、木材などへの筆記が可能で、クッキリ書いてこすれにも強いです。

コンクリートにも書けるインクです。
(コンクリートの凹凸が大きい場合、ペン先が傷むこともあります。)

ケース付(165×95×30(H)mm)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.