

品番：EA765MP-66B

品名：[白] ウェットマーカ―(1本)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 285円(税抜) / 314円(税込)          |      |   |
| カタログ価格  | 285円(税抜) / 314円(税込)          |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 8 (2026/03/04 02:24現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 1501ページ                      |      |   |



#### 仕様

|                         |   |      |  |
|-------------------------|---|------|--|
| メーカー                    | マイゾックス(myzox)   | 型番   | S15510   |
| カラー                     | 白   | 入数   | 1本   |
| 線幅                      | 2mm   | サイズ  | φ17×117mm  |
| 耐熱温度                    | 70℃   | 耐冷温度 | -15℃   |
| 用途                      | <ul style="list-style-type: none"><li>・濡れ材、ガラス、鋼材、塩ビパイプ、プラスチック、雨天の道路など</li><li>・冬の低温現場など</li><li>・屋外留置資材や水周り</li><li>・豪雨時の作業などに</li></ul> | 特長   | <ul style="list-style-type: none"><li>・どこにでもよく書けて、濡れた滑面にも書けます。</li><li>・雨や水では消えません。</li><li>・消すときは乾いた布やティッシュで拭けば簡単に消せます。(消した後で塗装する場合は灯油やベンジンで きれいに拭きとってください)</li></ul> |
| 油性タイプ                   |   |      |  |
| 70℃でも溶けず、-15℃の低温でも書けます。 |   |      |  |

#### 代替品

|  |                        |
|--|------------------------|
| <p>66A 67A 68A<br/>入数は品番別、12本入りです。</p> | 品番 EA765MP-66A<br>コメント |
|--|------------------------|

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.