

品番 : EA765MP-67A

品名 : [赤] ウエットマーカー(12本)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|----|
| 販売価格 | 3,400円(税抜) / 3,740円(税込) | | |
| カタログ価格 | 3,400円(税抜) / 3,740円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2025/12/14 15:09現在) | | |
| 商品入数 | 12 | 販売単位 | DZ |
| カタログページ | 1548ページ | | |



仕様

| | | | |
|------|--|------|---|
| メーカー | マイゾックス(myzox) | 型番 | S15506 |
| カラー | 赤 | 入数 | 12本 |
| 線幅 | 2mm | サイズ | φ17×117mm |
| 耐熱温度 | 70°C | 耐冷温度 | -15°C |
| 用途 | ・濡れ材、ガラス、鋼材、塩ビパイプ、プラスチック、雨天の道路など ・冬の低温現場など ・屋外留置資材や水周り ・豪雨時の作業などに | 特長 | ・どこにでもよく書けて、濡れた滑面にも書けます。 ・雨や水では消えません。 ・消すときは乾いた布やティッシュで拭けば簡単に消せます。(消した後で塗装する場合は灯油やベンジンで きれい拭きとってください) |

油性タイプ

70°Cでも溶けず、-15°Cの低温でも書けます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.