


品番：EA765MV-21B

品名：[蛍光レモン/極太] 油性[®] イントマーカー(工業用/5本)



販売価格	3,050円(税抜) / 3,355円(税込)		
カタログ価格	3,050円(税抜) / 3,355円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/26 00:17現在)		
商品入数	5	販売単位	PK
カタログページ	1500ページ		



ペン先が磨耗しにくいので、長く使用できます

仕様

メーカー	サクラクレパス	型番	KPMK-J#302
インク色	蛍光レモン	線幅	16mm
入数	5本	用途	木材、金属、ガラス、プラスチック、ゴム、石材、段ボール、布など建築・工業資材へのマークチェック用
太字			
油性			
速乾性があり環境にも対応したアルコール溶剤を使用			
ペン先がつぶれにくい、濃く鮮やかな発色			
インキ量が多いので、長く書けます。			
風雨や日光で筆跡が色あせにくいので、屋外での使用に適しています。(耐光性: 蛍光レモン、蛍光ピンクを除く)			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.