

品番：EA765MV-2B

品名：[蛍光桃/中字] 油性<sup>o</sup>イントマーカ- (工業用/10本)



販売価格	2,160円(税抜) / 2,376円(税込)		
カタログ価格	2,160円(税抜) / 2,376円(税込)		
在庫数	最新在庫: 14 (2026/07/06 12:31現在)		
商品入数	10	販売単位	PK
カタログページ	1500ページ		



ペン先が磨耗しにくいので、長く使用できます。

### 仕様

メーカー	サクラクレパス	型番	KPMK-M#320
インク色	蛍光ピンク	線幅	2mm
入数	10本	材質	軸:アルミニウム、キャップ:POM、先 栓:PBT、ペン先:ポリアミドまたはポリ エステル繊維、ウレタンリング:ポリウレ タン、ポリ弁セット:PE
用途	・木材、金属、ガラス、プラスチック、ゴ ム、石材、段ボール、布など建築資材、 工業資材へのマークチェック用		
中字			
油性			
ペン先がつぶれにくい、濃く鮮やかな発色			
インキ量が多いので、長く書けます。			
風雨や日光で筆跡が色あせにくいので、屋外での使用に適しています。(耐光性: 蛍光レモン、蛍光ピンクを除く)			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

