

品番 : EA765MV-2B

品名 : [蛍光桃/中字] 油性[°] イントマーカー(工業用/10本)



販売価格	2,160円(税抜) / 2,376円(税込)		
カタログ価格	2,160円(税抜) / 2,376円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2025/12/14 18:12現在)		
商品入数	10	販売単位	PK
カタログページ	1547ページ		



ペン先が磨耗しにくいので、長く使用できます。

仕様

メーカー	サクラクレパス	型番	KPMK-M#320
インク色	蛍光ピンク	線幅	2mm
入数	10本	材質	軸:アルミニウム、キャップ:POM、先栓:PBT、ペン先:ポリアミドまたはポリエスチル繊維、ウレタンリング:ポリウレタン、ポリ弁セット:PE
用途	・木材、金属、ガラス、プラスチック、ゴム、石材、段ボール、布など建築資材、工業資材へのマークチェック用		

中字
油性
ペン先がつぶれにくい、濃く鮮やかな発色
インキ量が多いので、長く書けます。
風雨や日光で筆跡が色あせにくいので、屋外での使用に適しています。(耐光性:蛍光レモン、蛍光ピンクを除く)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

