


品番：EA765MV-55B

品名：[青] 油性固形ペンキ(工業用/10本)



|         |                              |      |    |
|---------|------------------------------|------|----|
| 販売価格    | 3,750円(税抜) / 4,125円(税込)      |      |    |
| カタログ価格  | 3,750円(税抜) / 4,125円(税込)      |      |    |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/03/25 16:37現在) |      |    |
| 商品入数    | 10                           | 販売単位 | PK |
| カタログページ | 1501ページ                      |      |    |



#### 仕様

|  |           |    |         |
|--|-----------|----|---------|
| メーカー   | サクラクレパス   | 型番 | KSC#36  |
| インク色   | 青         | 芯径 | φ13.5mm |
| 使用温度範囲   | -10℃~200℃ | 入数 | 10本     |
| 150℃の加熱面でも書ける、固形ペンキタイプのマーカーです。                   |           |    |         |
| 50℃以上になるところで保管しないで下さい。                           |           |    |         |
| 150℃の加熱面にも直接筆記が可能                                |           |    |         |
| ペンキのように飛沫で服や手を汚すことはありません。                        |           |    |         |
| プラスチック・鉄・発泡スチロールなどの濡れた面や水中での筆記も可能                |           |    |         |
| 鉄、鋼材、木材、合成樹脂、ガラス、ゴム、皮革、紙へのマークチェック用               |           |    |         |
| 塗装の剥離、キズの補修(自動車、トタン、建材、サッシ、門扉、フェンス)、ボルト、タッピングマーク |           |    |         |
| 油性   |           |    |         |
| ビニル系床材(長尺シート)を汚染しにくい                             |           |    |         |
| 中字   |           |    |         |
| 固形タイプのマーカー                                       |           |    |         |

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.