

品番：EA765MV-6B

品名：[黒/中字] 油性ペン^oイントマーカ- (工業用/10本)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|----|
| 販売価格 | 2,160円(税抜) / 2,376円(税込) | | |
| カタログ価格 | 2,160円(税抜) / 2,376円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 5 (2026/07/06 13:25現在) | | |
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | PK |
| カタログページ | 1500ページ | | |



| 色 | 線幅 |
|---|-------|
| 黒 | 2.5mm |
| 赤 | 2.5mm |
| 青 | 2.5mm |
| 黄 | 2.5mm |
| 緑 | 2.5mm |
| 紫 | 2.5mm |
| 白 | 2.5mm |



ペン先が磨耗しにくいので、長く使用できます。

仕様

| | | | |
|--|---|----|--|
| メーカー | サクラクレパス | 型番 | KPMK-M#49 |
| インク色 | 黒 | 線幅 | 2mm |
| 入数 | 10本 | 材質 | 軸:アルミニウム、キャップ:POM、先 栓:PBT、ペン先:ポリアミドまたはポリ エステル繊維、ウレタンリング:ポリウレ タン、ポリ弁セット:PE |
| 用途 | ・木材、金属、ガラス、プラスチック、ゴ ム、石材、段ボール、布など建築資材、 工業資材へのマークチェック用 | | |
| 中字 | | | |
| 油性 | | | |
| ペン先がつぶれにくい、濃く鮮やかな発色 | | | |
| インキ量が多いので、長く書けます。 | | | |
| 風雨や日光で筆跡が色あせにくいので、屋外での使用に適しています。(耐光性:蛍光レモン、蛍光ピンクを除く) | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

