

品番：EA765MV-802

品名：[桃/細字] 油性ペンインクマーカー(鉄鋼用/10本)



販売価格	2,350円(税抜) / 2,585円(税込)		
カタログ価格	2,350円(税抜) / 2,585円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/07/08 18:31現在)		
商品入数	10	販売単位	pk
カタログページ	1499ページ		



仕様

メーカー	サクラクレパス	型番	PKK-S#20
インク色	桃	入数	10本
線幅	2mm	材質	本体:材質 軸:アルミニウム、キャップ:PP、チップ: ポリエステル繊維、先栓:POM、ウレタ ンリング:ポリウレタン、ポリ弁セット:PE
用途	・金属、プラスチック、ゴムへのマーク チェックに ・工業資材・建築資材へのマークチェ ックに ・造船、橋梁、鉄骨、建設・工事現場 などに		

油性

細字

ペン先が摩耗しにくく、交換の手間が省けます。

インクの付着力が強いため、塗料を上から塗っても剥がれにくいです。

マーキング跡を磨いて落とす必要がなく、安心して塗料の上塗りが可能です。

塗料を上塗りした際のインクの浮き出し(ブリード)が起こらず、塗り直しや再度の上塗りが不要です。

ペン先がつぶれにくいいため、目詰まりも防止できます。

材質適性にすぐれ、様々な材質へマークチェックが可能です。

パイプ等への細かい文字書きに使えます。

※インキ補充はできません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.