品番: EA765MV-822

品名:[桃/極太]油性ペイントマーカー(鉄鋼用/10本)



販売価格	<b>4,690円</b> (税抜)/ 5,159円(税込)				
カタログ価 格	4,690円(税抜)/5,159円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>2</b> (2025/11/18 04:48現在)				
商品入数	10	販売単位	pk		
カタログページ	1547ページ				



















## 仕様

メーカー	サクラクレパス	型番	PKK-J#20
インク色	杉	入数	10本
線幅	10mm	材質	軸:アルミニウム、キャップ:PBT、先栓: POM、ペン先:ポリアミドまたはポリエ ステル繊維、ウレタンリング:ポリウレタ ン、ポリ弁セット:PE
用途	<ul><li>・金属、プラスチック、ゴムへのマーク チェック</li><li>・工業資材、建築資材へのマークチェック</li><li>・造船、橋梁、鉄骨へのマーキング</li></ul>		

## 極太

## 油性

ペン先がつぶれにくいため、目詰まりも防止できます。

マーキング跡を磨いて落とす必要がなく、安心して塗料の上塗りが可能です。

塗料を上塗りした際のインキの浮き出し(ブリード)が起こらず、塗り直しや再度の上塗りが不要です。

インキの付着力が強いため、塗料を上から塗っても剥がれにくいです。

ペン先が摩耗しにくく、交換の手間が省けます。

材質適性にすぐれ、様々な材質へマークチェックが可能です。

※使い始めは顔料インキが沈殿して固まっているため、中に入っている球を「カラカラ」と音が鳴るまでしっかり振る。その後、芯を何度か押し込んでインクが染み出てくるのを確認して下さい。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.