

品番 : EA765MV-822B

品名 : [桃/極太] 油性^h イントマーカ- (鉄鋼用/1本)



販売価格	500円 (税抜) / 550円 (税込)		
カタログ価格	500円 (税抜) / 550円 (税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/07/08 18:29現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1500ページ		



仕様

メーカー	サクラクレパス	型番	PKK-J#20
インク色	桃	入数	1本
線幅	10mm	材質	軸:アルミニウム、キャップ:PBT、先栓:POM、ペン先:ポリアミドまたはポリエステル繊維、ウレタンリング:ポリウレタン、ポリ弁セット:PE
用途	・金属、プラスチック、ゴムへのマークチェック ・工業資材、建築資材へのマークチェック ・造船、橋梁、鉄骨へのマーキング		

極太

油性

ペン先がつぶれにくいいため、目詰まりも防止できます。

マーキング跡を磨いて落とす必要がなく、安心して塗料の上塗りが可能です。

塗料を上塗りした際のインキの浮き出し(ブリード)が起こらず、塗り直しや再度の上塗りが不要です。

インキの付着力が強いため、塗料を上から塗っても剥がれにくいです。

ペン先が摩耗しにくく、交換の手間が省けます。

材質適性にすぐれ、様々な材質へマークチェックが可能です。

PSPC新塗装基準をクリアしています。

※使い始めは顔料インキが沈殿して固まっているため、中に入っている球を「カラカラ」と音が鳴るまでしっかり振る。その後、芯を何度か押し込んでインキが染み出てくるのを確認してください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.