

品番 : EA766ZF-2

品名 : 180x170mm 伸縮式工事用ボード(グリーン)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 5,730円(税抜) / 6,303円(税込) | | |
| カタログ価格 | 5,730円(税抜) / 6,303円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 8 (2025/12/15 09:20現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 2331ページ | | |



仕様

| | | | |
|---------|---|---------|---|
| メーカー | 土牛産業(DOGYU) | 型番 | 02471 |
| ボードサイズ | 180×170mm | 表示面サイズ | 170×130mm |
| シャフトサイズ | 約200~550mm | シャフト最大径 | 12mm |
| グリップ径 | 14mm | 重量 | 220g |
| 材質 | ボード:ポリプロピレン 枠:スチール シャフト:真鍮 グリップ:ビニール | 付属品 | 専用キットパス(水性クレヨン) ※付属のキットパスが無くなったら、水性ペイントマーカーやホワイトボードマーカーの白をお使いください。 (チョーク(白墨)では使用できません。) |

建物の点検、検査に最適です。

一人で現場撮影ができます。

フラッシュや逆光でも撮影可能

マグネットが取付できます。(ボード表示面のみ)

ボードは光の反射を抑制することができ、水に濡れても書くことができるキットパス専用ボードです。

キットパスはこのボードでは、濡れた布で簡単に消すことができますが、一般の黒板には使用できません。

角度が自由に調整できます。

ボードの背面にキットパスを止めるクリップ付

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.