

品番：EA766ZF-2

品名：180x170mm 伸縮式工事用ボード(グリーン)



販売価格	5,270円(税抜) / 5,797円(税込)		
カタログ価格	5,270円(税抜) / 5,797円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/04/22 03:58現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2268ページ		



仕様

メーカー	土牛産業(DOGYU)	型番	02471
ボードサイズ	180×170mm	表示面サイズ	170×130mm
シャフトサイズ	約200～550mm	シャフト最大径	12mm
グリップ径	14mm	重量	220g
材質	ボード:ポリプロピレン 枠:スチール シャフト:真鍮 グリップ:ビニール	付属品	専用キットパス(水性クレヨン) ※付属のキットパスが無くなったら、水性ペイントマーカーやホワイトボードマーカーの白をお使いください。 (チョーク(白墨)では使用できません。)

建物の点検、検査に最適です。

一人で現場撮影ができます。

フラッシュや逆光でも撮影可能

マグネットが取付できます。(ボード表示面のみ)

ボードは光の反射を抑制することができ、水に濡れても書くことができるキットパス専用ボードです。

キットパスはこのボードでは、濡れた布で簡単に消すことができますが、一般の黒板には使用できません。

角度が自由に調整できます。

ボードの背面にキットパスを止めるクリップ付

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.