

品番：EA768HM-2A

品名：防災面(ヘルメット・イヤーマフ付)



販売価格	10,100円(税抜) / 11,110円(税込)		
カタログ価格	10,100円(税抜) / 11,110円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/04/27 15:19現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2159ページ2486ページ		



仕様

メーカー	トーヨーセフティー	型番	No.3222F
頭サイズ(cm)	53~62	フェイスガードサイズ(mm)	195×195
イヤーマフ遮音	500Hz:25dB、1000Hz:29dB、2000Hz:33dB、4000Hz:36dB	遮音値	22dB
材質	ヘルメット:ABS フェイスガード:PET	重量(g)	約796g
用途	森林関係の作業、刈払い作業やチェーンソー使用時に。		

厚生労働省保護帽検定合格品

スチロールライナー入り(コルコート処理)

*コルコート処理をすることによって、スチロールに臭いがつきにくくなっております。

備長炭入り・帯電防止糸ステッチ入りのアゴヒモ付きです。

汗止め:抗菌防臭加工素材

帽体:帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。

内装:OT型内装 サイズ調整が簡単にできます。

フェイスガードとイヤーマフは跳ね上げ可能です。

フェイスガード:ヘルメットに沿ってあがります

イヤーマフ :跳ね上げた状態で維持できます

飛来・落下物、墜落時保護用

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.