品番: EA770TA-2A

品名: O2,CO 燃焼排ガス分析計(プローブ一体型)



販売価格	126,000円(税抜)/138,600円(税込)				
カタログ価 格	126,000円(税抜)/138,600円(税込)				
在庫数	最新在庫: 3 (2025/11/09 17:06現在)				
商品入数	1	販売単位	SET		
カタログ ページ	0779ページ				





































仕様

メーカー	テストー(testo)	型番	05633104(testo310 II)
測定対象	O2、CO、排ガス温度、周囲温度、ドラフト圧、差圧	測定範囲	O2:0~21Vol%、 CO:0~4000ppm、 排ガス温度:0~+400℃、 ドラフト圧:-20~+20hPa、差圧: -40~40hPa、 周囲温度:-20~+100℃、周囲CO: 0~4000ppm
分解能	O2:0.1Vol%、 CO・周囲CO:1ppm、 排ガス・周囲温度:0.1℃ ドラフト圧:0.01hPa、差圧:0.1hPa	精度	O2:±0.2vol%、 CO·周囲CO:±20ppm (0~400ppm)、 ±5%(401~2000ppm)、 ±10%(2001~4000ppm)、 排ガス温度:±1℃(0~100℃)、±1. 5%(100℃以上) ドラフト圧:±0.03hPa(-3.00~+3. 00hPa)、±1.5%(その他の範囲) 差圧:±0.5hPa、周囲温度:±1℃
演算機能	CO2、O2換算、燃焼効率、空気比、排 ガス損失、CO/CO2比	ディスプレイ	カラーディスプレイ
電源	リチウムイオン充電式バッテリー	サイズ	本体:83(W)×44(D)×201(H)mm

			プローブシャフト: φ 6×180mm
重量	660g	付属品	圧力測定用チューブ、フィッティング コーン、アタッシュケース、スペアフィル タ×5、ACアダプタ、USBケーブル、出 荷検査書
電池寿命	約8時間	動作温度	-5~+45℃
保管温度	-20~+50°C		

プローブー体型

小型ボイラーや厨房設備のメンテナンスに

日本語対応のカラーディスプレイを搭載し、簡単な操作で、スピーディな測定を実現します。

必要に応じてスマートフォンのアプリとBluetoothでつながり、測定結果の記録や文書化にも対応します。

排ガスプローブ付

毎日の厳しい使用環境に耐える堅牢なボディ

わずか30秒でセンサのゼロ調整を実行

素早く簡単に排水が可能な本体内蔵ドレンタンク。

背面マグネット付

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.