

品番 : EA770TA-2A

品名 : O<sub>2</sub>,CO 燃焼排ガス分析計(フローバー一体型)



販売価格	140,000円(税抜) / 154,000円(税込)		
カタログ価格	140,000円(税抜) / 154,000円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/02/15 18:29現在)		
商品入数	1	販売単位	SET
カタログページ	0767ページ		



## 仕様

メーカー	テストー(testo)	型番	05633104(testo310 II )
測定対象	O <sub>2</sub> 、CO、排ガス温度、周囲温度、ドラフト圧、差圧	測定範囲	O <sub>2</sub> :0~21Vol%、 CO:0~4000ppm、 排ガス温度:0~+400°C、 ドラフト圧:-20~-+20hPa、差圧: -40~40hPa、 周囲温度:-20~-+100°C、周囲CO: 0~4000ppm
分解能	O <sub>2</sub> :0.1Vol%、 CO・周囲CO:1ppm、 排ガス・周囲温度:0.1°C ドラフト圧:0.01hPa、差圧:0.1hPa	精度	O <sub>2</sub> :±0.2vol%、 CO・周囲CO:±20ppm (0~400ppm)、 ±5%(401~2000ppm)、 ±10%(2001~4000ppm)、 排ガス温度:±1°C(0~100°C)、±1. 5%(100°C以上) ドラフト圧:±0.03hPa(-3.00~-+3. 00hPa)、±1.5%(その他の範囲) 差圧:±0.5hPa、周囲温度:±1°C
演算機能	CO <sub>2</sub> 、O <sub>2</sub> 換算、燃焼効率、空気比、排ガス損失、CO/CO <sub>2</sub> 比	ディスプレイ	カラーディスプレイ
電源	リチウムイオン充電式バッテリー	サイズ	本体:83(W)×44(D)×201(H)mm

			プローブシャフト: φ6×180mm
重量	660g	付属品	圧力測定用チューブ、フィッティング コーン、アタッシュケース、スペアフィル タ×5、ACアダプタ、USBケーブル、出 荷検査書
電池寿命	約8時間	動作温度	-5~+45°C
保管温度	-20~+50°C		
プローブ一体型			
小型ボイラーや厨房設備のメンテナンスに			
日本語対応のカラーディスプレイを搭載し、簡単な操作で、スピーディな測定を実現します。			
必要に応じてスマートフォンのアプリとBluetoothでつながり、測定結果の記録や文書化にも対応します。			
排ガスプローブ付			
毎日の厳しい使用環境に耐える堅牢なボディ			
わずか30秒でセンサのゼロ調整を実行			
素早く簡単に排水が可能な本体内蔵ドレンタンク。			
背面マグネット付			

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.