

品番 : EA770TB-31

品名 : 500℃/ φ 6x180mm 排ガスセンサー(K熱電対)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 38,000円(税抜) / 41,800円(税込) | | |
| カタログ価格 | 38,000円(税抜) / 41,800円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/07/06 04:27現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0767ページ | | |



仕様

| | | | |
|-------|------------------------|-------|-----------|
| メーカー | テストー(testo) | 型番 | 0600 9740 |
| 仕様 | EA770TB-2、旧EA770TB-11用 | シャフト径 | φ 6mm |
| シャフト長 | 180mm | 最高温度 | 500℃ |
| 材質 | ステンレス | ケーブル長 | 1.5m |
| 色 | 黒 | 重量(g) | 346 |

コーン型フィルタ付

プローブ背面のフィルタで機器やセンサを保護

コンパクト排ガスプローブは、測定器とセンサーを保護するフィルターが装備されています。

ガス吸引用ホースと温度チャンネルがバヨネットロックを介して確実に計測器に接続することができます。

180mmのプローブシャフトに統合された熱電対センサは、+500℃までの環境での温度測定を可能にします。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.