

品番 : EA770TB-38

品名 : 500°C / ϕ 8x700mm 排ガスセンサー(K熱電対)



販売価格	130,000円(税抜) / 143,000円(税込)		
カタログ価格	130,000円(税抜) / 143,000円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/15 20:05現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0767ページ		

仕様

メーカー	テストー(testo)	型番	0600 9767
直径	ϕ 8mm	長さ	700mm
最高温度	500°C	材質	ステンレス
ケーブル長	2.2m	付属品	排ガスプローブ、ダストフィルター、サンプリング孔固定用コーン、+500°C対応熱電対センサ、ホース
重量	628g		

クイックチェンジシステムにより、プローブシャフトの交換が容易にできます。

ガス吸引用ホースと温度チャネルがバヨネットロックを介して確実に計測器に接続することができます。

フィルタが計測器本体やセンサを煤塵から防ぎます。

+500°Cまでの温度測定に耐えられる熱電対プローブを搭載

モジュールシャフト式

EA770TB-21、旧EA770TB-11用

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

