

品番：EA770TB-50

品名：エンジン用排ガスセンサー(焼結フィルタ付)



販売価格	199,000円(税抜) / 218,900円(税込)		
カタログ価格	199,000円(税抜) / 218,900円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/19 02:08現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0767ページ		



仕様

メーカー	テストー(testo)	型番	0600 7556
シャフト径	φ8mm	シャフト長	335mm
シャフト先端長	14mm	ケーブル長	4m
最高温度	1000℃	重量(g)	670
材質	ステンレス	色	黒/シルバー
注意	使用する際にはEA770TB-51が必要です。		

EA770TB-21用

ディーゼルエンジンの測定に役立つ、煤塵を防ぐ焼結フィルタ付

排ガスタクトから放出された高温でハンドル部が溶けるのを防ぎます

ホース内に汚染を防ぐインラインフィルタ付

オプションの熱電対で温度測定も可能

工業エンジンなどの燃焼ガス測定に最適なエンジン用排ガスプローブです。

煤塵からプローブを焼結フィルタが溶接されているため、ディーゼルエンジンの測定も可能です。

設置型の工業用エンジンの燃焼ガスの測定に特に威力を発揮します。

ハンドル部も含めてすべて金属製なので、燃焼ガスのダクトから放出された熱により溶けることを防ぎます。

プローブ先端は100mbarまでの高圧測定も可能です。

フィルタはガスサンプリングプローブを煤塵から保護します。フィルタ自体が排ガスプローブに溶接されているため、測定中に滑り落ちたり、紛失したりすることがありません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.