

品番：EA770TB-51

品名：1000℃/φ2x430mm K熱電対(EA770TB-50用)



販売価格	84,000円(税抜) / 92,400円(税込)		
カタログ価格	84,000円(税抜) / 92,400円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/19 02:16現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0767ページ		



仕様

メーカー	テストー(testo)	型番	0600 8898
仕様	K熱電対	シャフト長	430mm
シャフト径	2mm	ケーブル長	4m
最高温度	1000℃	重量(g)	182
材質	ステンレス		
EA770TB-50用			
排ガス測定と並行して排ガス温度の測定が可能			
応答速度が速い熱電対			
現場でユーザ自身が取付け可能			
高温でも安全に使える耐熱ハンドル付き			
テストーの工業エンジン用排ガスペロブ専用のアクセサリです。			
燃焼排ガス分析計(別売:EA770TB-21)と接続してお使いください。この熱電対を使うと、排ガス測定と並行して排ガス温度を測定できます。			
金属製の耐熱ハンドルがついているので扱いやすく、燃える危険を最小に抑えて安全に作業することができます。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.