

品番 : EA776AC-1A

品名 : 防水PHメーター



販売価格	21,500円(税抜)／23,650円(税込)		
カタログ価格	21,500円(税抜)／23,650円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/16 19:30現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0776ページ		



## 仕様

メーカー	ハンナインstruments	型番	HI98127N
測定範囲	pH:0.0~14.0pH(分解能0.1pH) 温度:0~+60°C(分解能0.1°C)	分解能	0.1pH 0.1°C
精度	±0.1pH ±0.5°C	電源	LR-44ボタン電池×4個(付属)
サイズ	40×26×163mm	重量	100g
校正	自動で1点または2点	使用温度範囲	-5~50°C
材質	ABS	測定対象	水溶液
オートパワーオフ	8分	付属品	本体、pH電極(EA776AC-10)、電極交換用スティック、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液 各2袋、電極洗浄液&電極保存液 各1袋、LR-44ボタン電池4個、日本語取扱説明書他

温度とペーハーが同時に表示されます。電極が簡単に交換できます。

日常防水型

電極の交換は簡単

校正は自動で1点または2点

自動温度補償付

読み取り値を固定できるホールド機能

電池残量が少なくなると画面上でお知らせ

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

代替品

	<p>品番 EA776AG-1</p> <p>コメント 仕様ご確認下さい</p>
--	--

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.