

品番：EA776AE-1A

品名：ポータブル導電率計/ペーハー計



販売価格	49,000円(税抜) / 53,900円(税込)		
カタログ価格	49,000円(税抜) / 53,900円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/16 11:44現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0776ページ		



仕様

メーカー	ハンナインストルメンツ	型番	HI9811-51
測定対象	pH、導電率、TDS、温度	測定範囲	pH:0.0~14.0pH 導電率:0~6mS/cm TDS:0~3g/L 温度:0~70℃
分解能	pH:0.1pH 導電率:0.01mS/cm TDS:0.01g/L 温度:0.1℃	精度	pH:±0.1pH 導電率:±2%F.S TDS:±2%F.S 温度:±0.5℃
使用温度	0~50℃、100%RH以下(結露なきこと)	検出単位	pH:0.1pH EC:10μS/cm TDS:10ppm 温度:0.1℃
温度補償	pH:自動(0~50℃) EC/TDS:自動(0~50℃、温度係数は2%/℃)	EC/TDS換算率	0.5(変更不可)
電源	9V電池(006P)×1個(付属)	電池寿命	150時間(連続使用、外気温により大きく異なります)
サイズ	80(W)×36(D)×145(H)mm	ケースサイズ	235(W)×165(D)×65(H)mm
重量	230g	pH校正	手動で1点校正(pH7.01またはpH6.86)

EC/TDS校正	手動で1点校正(1413 μ S/cm、1382ppm)	付属標準液	7.01pH、1413 μ S/cm、1382ppm (各1回分)、洗浄液(2回分)
付属電極	HI 1285-51 (ボディ材質:ポリプロピレン、1mケーブル付き)	コード長	約1m
付属品	<ul style="list-style-type: none"> ・電極保護キャップ ・樹脂製キャリングケース ・日本語取扱説明書 		

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

pH、ECともに手動で1点校正なので入門器として適しています。

1本の電極にpH、EC/TDS、温度センサーを内蔵しており取扱いに便利です。

日常防水型。

pH、EC、TDSともに自動温度補償付き。

pH電極には増幅器を内蔵。ノイズ等による誤差を解消し精度を保つことができます。

電池残量が少なくなると画面上でお知らせ。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.