

品番：EA776AE-20

品名：マルチ水質測定器



販売価格	37,500円(税抜) / 41,250円(税込)		
カタログ価格	37,500円(税抜) / 41,250円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/18 23:05現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	0765ページ		



仕様

メーカー	FUSO	型番	Model-7200
測定項目	pH、温度、導電率、TDS、塩分	測定範囲	pH:0~14.00、温度:0~90℃、 導電率:0~1999 μ S、2.0~19.99mS/cm、 TDS・塩分:0~999ppm、1.00~9.99ppt
校正	pH:4/7/10pH、 導電率:0.1413 μ S、12.88mS	分解能	pH:0.01pH、温度:0.1℃、 導電率:1 μ S/0.01mS、 TDS・塩分:1ppm/0.01ppt
精度	pH:0.01pH+1digit、 温度: \pm 0.2℃+1dgt 導電率・TDS・塩分: \pm 2%F.S.	使用温度	0~50℃
電源	単4電池×4本(付属)	サイズ	ϕ 38×190(H)mm
重量	150g	防水・防塵	IP67
ディスプレイ	3.5桁、液晶モニタ	サンプリング	2.5回/秒
温度補償等	自動温度補償(pH:0~90℃、導電率・ 塩分・温度・TDS:0~50℃)、PH校 正:pH4/7/10、導電率:0.1413 μ S /cm、12.88mS/cm		
pH4、pH7、1413 μ S基準液付			

オートパワーオフ機能(10分)
ローバッテリー表示機能
1台でpH、導電率、TDS、塩分濃度、温度の測定が可能
ホールド、Max.Min値表示機能付なのでデータ管理が簡単です。
電極交換が簡単で、自動認識、自動表示切替機能付です。
大型液晶で見易いLCDに、pH又は導電率、温度を同時に測定表示
温度自動補正機能、ワンボタン校正、電池消耗表示
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.