

品番 : EA776AF-1

品名 : ペーハー計[土壤用]



販売価格	33,000円(税抜)／36,300円(税込)		
カタログ価格	33,000円(税抜)／36,300円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/14 21:13現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0777ページ		



仕様

メーカー	FUSO	型番	PH-212
測定範囲	0~14pH	分解能	0.01pH
精度	±0.07pH(pH5~9)、±0.1pH(pH4~10)、±0.2pH(pH1~3.9とpH10.1~13)	使用温度	0~50°C
電源	9V電池×1個(付属)	重量	196g
サイズ	60(W)×33(D)×145(H)mm	校正	pH7、pH4 (標準液各1回分付)
測定方式	ガラス電極	サンプリング	0.4秒
ディスプレイ	3.5桁、液晶ディスプレイ	機能	データホールド、ローバッテリー表示
電極	φ12×160mm	コード長	1m
付属品	土壤用pH電極PE-06HD×1、基準液(pH-04、pH-07)×1、調整用ドライバー、ハードケース、取扱説明書、保証書		

土壤pH測定用

センサー付

大型液晶で見やすい、すっきりスマートなフォルム

防滴設計(操作キーはラバーボタン式)で安心

測定前の基準液を用いた調整により精度の高い測定が可能

幅広い対象に利用可能な分離型プローブ

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.