

品番：EA776AG-2

品名：ペーハー計[防水型]



販売価格	13,600円(税抜) / 14,960円(税込)		
カタログ価格	13,600円(税抜) / 14,960円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/25 16:37現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0764ページ		



仕様

メーカー	カスタム(CUSTOM)	型番	PH-6011A
測定範囲(pH)	0.00~14.00	分解能(pH)	0.01
測定精度	±0.1pH	サンプリング	約3回/秒
使用温湿度	0~+50℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)	保存温湿度	0~+60℃、75%RH以下(但し、結露のないこと)
サイズ	φ37.5×170mm	重量	約87g(電池含む)
電源	CR2032電池×2個(付属)	替標準液	●EA776AK-61(pH4) ●EA776AK-63(pH7)
防水保護等級	IP57準拠	付属品	●取扱説明書(保証書付) ●校正標準液(B-4、B-7)/保存液 ●校正ボリューム調整用ドライバー(内臓) ●CR2032電池×2個(テスト用) ●pHセンサー(本体に接続済み)

ATC(自動温度補正機能)つき。

センサー交換が可能な防水型pH計

プールなどの環境にも安心して使用可能です。

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.