


品番：EA776AH-12A

品名：ペーハー計(土壌用)



販売価格	5,890円(税抜) / 6,479円(税込)		
カタログ価格	5,890円(税抜) / 6,479円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/04/15 05:54現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0764ページ		



仕様

メーカー	シンワ測定	型番	72745
測定範囲	pH3~7	精度	±pH0.5
分解能	pH0.2	サイズ	42×42×213mm
重量	73g	材質	本体:ABS樹脂 メーター:アルミ 電極部:チタン亜鉛合金、アルミ、ABS樹脂
用途	土壌酸度(pH)の簡易測定に。		

電池不要で操作は簡単。測定は土壌に差し込むだけです。

プローブは土壌に挿しやすい形状です。

土壌に垂直に差し込んだ時、読み取りやすい位置にメーターがあります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.