

品番 : EA776AH-14

品名 : ペーハー計(土壤用)



販売価格	3,720円(税抜) / 4,092円(税込)		
カタログ価格	3,720円(税抜) / 4,092円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/17 14:57現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0777ページ		



仕様

メーカー	シンワ測定	型番	72730
測定対象	土壤酸度、土壤温度、土壤塩分濃度、土壤水分、照度	測定範囲	土壤酸度(12段階):pH3.5~9.0 土壤温度:5~40°C 土壤塩分濃度(2段階):DANGER、NOR 土壤水分(5段階):DRY+、DRY、NOR、WET、WET+ 照度(9段階):LOW-、LOW、LOW+、NOR-、NOR、NOR+、HIGH-、HIGH、HIGH+
分解能	酸度:0.5pH 温度:1°C	精度	酸度:±0.5pH 温度:±1°C
電源	単4電池×3本(付属)	サイズ	60(W)×37(D)×293(H)mm (プローブ: φ6×180mm)
材質	ABS樹脂/エラストマー樹脂	重量	132g(電池含む)
オートパワーオフ	無操作状態で約5分後	バックライトオフ	無操作状態で約1分後
使用温湿度範囲	温度:5~40°C 湿度:5~95%(結露のないこと)	付属品	・サンドペーパー(#1000)

エラストマーで滑りにくく、土壤に挿しやすい形状です。

液晶画面は大きな数字で視野角が広く、楽な姿勢で数値が読み取れます。

正面のモードスイッチで土壤酸度※と温度の切り替えが簡単にできます。

土壤温度、照度、土壤水分、塩分濃度が簡易的に測定できます。

※表示する土壤酸度は、計測部と土壤pH成分の化学反応をpH値に変換したものです。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.