

品番：EA776AH-14

品名：ペーハー計(土壌用)



販売価格	3,720円(税抜) / 4,092円(税込)		
カタログ価格	3,720円(税抜) / 4,092円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/05/02 23:37現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0764ページ		



仕様

メーカー	シンワ測定	型番	72730
測定対象	土壌酸度、土壌温度、土壌塩分濃度、土壌水分、照度	測定範囲	土壌酸度(12段階): pH3.5~9.0 土壌温度: 5~40℃ 土壌塩分濃度(2段階): DANGER、NOR 土壌水分(5段階): DRY+, DRY、NOR、WET、WET+ 照度(9段階): LOW-, LOW、LOW+、NOR-, NOR、NOR+、HGH-, HGH、HGH+
分解能	酸度: 0.5pH 温度: 1℃	精度	酸度: ±0.5pH 温度: ±1℃
電源	単4電池×3本(付属)	サイズ	60(W)×37(D)×293(H)mm (プローブ: φ6×180mm)
材質	ABS樹脂/エラストマー樹脂	重量	132g(電池含む)
オートパワーオフ	無操作状態で約5分後	バックライトオフ	無操作状態で約1分後
使用温湿度範囲	温度: 5~40℃ 湿度: 5~95%(結露のないこと)	付属品	・サンドペーパー(#1000)

エラストマーで滑りにくく、土壌に挿しやすい形状です。

液晶画面は大きな数字で視野角が広く、楽な姿勢で数値が読み取れます。

正面のモードスイッチで土壌酸度※と温度の切り替えが簡単にできます。

土壌温度、照度、土壌水分、塩分濃度が簡易的に測定できます。

※表示する土壌酸度は、計測部と土壌pH成分の化学反応をpH値に変換したものです。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.