

品番：EA776AL-1

品名：[EA776AL-3用] 標準センサー



販売価格	30,500円(税抜) / 33,550円(税込)		
カタログ価格	30,500円(税抜) / 33,550円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/18 23:05現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0763ページ		



仕様

EA776AL-3用			
仕様	標準型(補充可)	サイズ	φ12×156mm
コード長	1m	重量	76g
測定範囲	pH: 2.00~13.00pH 温度: 0.0~50.0℃	測定精度	pH: ±0.03pH 温度: ±0.5℃
センサ	pH: ガラス電極 温度: サーミスタ	液落部	スリーブタイプ
使用温度範囲	0.0~50.0℃	材質	電極支持管: ガラス(鉛フリー) コード: PVC
付属品	電極キャップ、電極保護キャップ、補充内部液(35ml)、取扱説明書		

トレーサビリティ校正：対応

JCSS校正：非対応

※ご使用上の注意

- ・有機溶剤、油、接着剤、強酸(pH0~2)、強アルカリ(pH12~14)、界面活性剤など測定試料によってはセンサプローブが損傷し、寿命を短くすることがあります。
- ・水道水、純水のpHを測定した場合、測定指示値が安定しないことがあります。
- ・飲食物を測定する場合、測定可能な量(PHP-31の場合はセンサ先端が3cm以上浸る程度)を別の容器に採取して測定してください。測定したものは飲食しないでください。

- ・ガラス電極はガラス製です。破損しないよう取扱いにご注意ください。
- ・万一、ガラス電極が破損した場合は、ケガをしないよう取扱いにご注意ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.