

品番：EA776AM-2

品名：ペーハー計



販売価格	11,500円(税抜) / 12,650円(税込)		
カタログ価格	11,500円(税抜) / 12,650円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/18 22:23現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0763ページ		



仕様

メーカー	佐藤計量器製作所	型番	SK-632PH
pH測定範囲	2.0~12.00pH	温度測定範囲	0.0~50.0℃
精度	pH:±0.4p 温度:±0.5℃	分解能	pH:0.01pH 温度:0.1℃
電源	LR44×4個(付属)	サイズ	36×25×150(H)mm
重量	65g	標準液(別売)	EA776AL-21(pH4.01) EA776AL-22(pH6.86) EA776AL-24(pH10.01)
センサ	pH:ガラス電極 温度:サーミスタ	防水性能	JIS C 0920 IPX4に準拠
材質	指示計:ABS樹脂 センサ電極:ガラス	付属品	取扱説明書

土壌の管理、水質管理等に

精度の高いpH測定が可能な3点キャリブレーション機能付
pH4.01(フタル酸塩)、pH6.86(中性りん酸塩)、pH10.01(炭酸塩)

※pH値は温度25℃の場合

※pH標準液は別売り(オプション)です。正確なpH測定にはpH標準液の購入をお勧めします。

自動温度補償(ATC)機能付き

キャリブレーション機能、表示固定HOLD、オートパワーオフ機能付き

濡れた手でも操作可能です。

トレーサビリティ校正・JCSS校正：非対応

センサーは一体型なので、センサー交換はできません。

注意：付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

※取引証明などの用途にはご使用できません。

※ご使用上の注意

- ・有機溶剤、油、接着剤、強酸(pH0~2)、強アルカリ(pH12~14)、界面活性剤など測定試料によってはセンサプローブが損傷し、寿命を短くすることがあります。
- ・水道水、純水のpHを測定した場合、測定指示値が安定しないことがあります。
- ・飲食物を測定する場合、測定可能な量(PHP-31の場合はセンサ先端が3cm以上浸る程度)を別の容器に採取して測定してください。測定したものは飲食しないでください。
- ・ガラス電極はガラス製です。破損しないよう取扱いにご注意ください。
- ・万一、ガラス電極が破損した場合は、ケガをしないよう取扱いにご注意ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.